

PLANOLITH**Kivilaatta Tarkkuus 00, Pituus × leveys: 630X400mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 430400 630X400 |
| GTIN | 2050001042620 |
| Tuoteluokka | 46H |

Kuvaus**Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.

- **Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.**
- **Taipumaton ja vääntöjäykkä.**
- **Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.**
- **Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpäTTY). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.**
- **Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.**
- **Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.**
- **Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.**

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.

DIN 876/00 – erikoistarkkuus-timanttiläpäTTY mittaustilaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|----------|
| Tasaisuus | 0,003 mm |
| Paksuus | 70 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Paino | 55 kg |
| Teräskuulakärkien lkm | 3 |
| Standardi | DIN 876 |
| Tarkkuus | 00 mm |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Tuotetyyppi | Mittalevy |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------------|
| Jalusta teränkoko pituus×leveys 630X400 mm | 431000 630X400 |
|--|----------------|