

**Kevytmetallivesivaaka, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467210 1000
GTIN	4005069152284
Tuoteluokka	46M

Kuvaus**Malli:**

Runko suorakulmaprofiilia. Särkymättömät akryylilasilibellit. Erittäin korroosionkestävää kevytmetalliseosta.

Kaksi tasaiseksi ja yhdensuuntaiseksi jyrstyä mittauspintaa Kumipäätytulpat estävät luiston merkinnän yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Pituus	1000 mm
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/467210-1000>