



Suurtehoruuvipuristin, ilman kääntöalustaa, Leukojen leveys: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362250 100
GTIN	4250364400183
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

- Perusrungossa olevat pitkittäis- ja poikittaisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asetuksen pituus- ja poikittaissuunnassa.
- Huoltovapaa puristuskara, jonka puristusteho pysyy samana kulumista kestävän mekaanisen tehostimen ansiosta.
- Laadukasta pallografiittivalua, karkaistu ja hiottu työkappaleen tuki sekä hiottu liukupinnat.
- Haluttu puristusvoima on valittavissa ennalta: Asennossa 0 voimakasta puristusta. Kestävyydestit osoittivat, että tehostin kestää rikkoutumatta miljoona käyttökertaa.
- Kiinnitysvoima ei heikenny. Nopea asetus kahdella tarkkuusurakappaleella tarkasti valmistetussa kiinnittimen urassa.
- Vaihdelevat leuat, karkaistut ja hiottut (pitkittäis- ja poikittaisuritus).
- Korkeustoleranssi – 0,03 mm.

Käyttö:

- Värinättömään, ehdottoman pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä.
- Saman alustakorkeuden ansiosta samalla konepyödyllä voidaan käyttää myös useampia puristimia.
- Kiristäminen kammella. Hyvä kiinnitysvoima saavutetaan pienellä fyysisellä voimalla ja enintään kahdella karankierroksella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysrautaa, 1 parin rihlattuja kiinnitysleukoja, käsikammen.

Tekninen kuvaus

Paino	18 kg
-------	-------

Kiinnitysalue b I	0 - 82 mm
Alustan kork. G -0,05	53,5 mm
Kiinnitysalue b II	78 - 162 mm
Perusrungon korkeus c	87 mm
Leukojen leveys	100 mm
L ₄	419 - 581 mm
Kiinnitysvoima	30 kN
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HD-Allmatic
Leukojen korkeus C	32 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Kiristysleukapari, sileä Leukojen leveydelle 100 mm	362420 100
Kampi Leukojen leveydelle 100 mm	360810 100
Kiristysleukapari, pitkittäis- ja poikittaisuritettut Leukojen leveydelle 100 mm	362400 100
Kiinnityssalpasarja2 osaa Leukojen leveydelle 100 mm	360750 100
Kiinnitysleukapari, kavennettu tukipinta Leukojen leveydelle 100 mm	362560 100
Prismaleukapari Leukojen leveydelle 100 mm	362500 100