



Suurtehoruuvipuristin, ilman kääntöalustaa, Leukojen leveys: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362250 160
GTIN	4250364400220
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

- Perusrungossa olevat pitkittäis- ja poikittaisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asetuksen pituus- ja poikittaissuunnassa.
- Huoltovapaa puristuskara, jonka puristusteho pysyy samana kulumista kestäväen mekaanisen tehostimen ansiosta.
- Laadukasta pallografiittivalua, karkaistu ja hiottu työkappaleen tuki sekä hiottu liukupinnat.
- Haluttu puristusvoima on valittavissa ennalta: Asennossa 0 voimakasta puristusta. Kestävyydestit osoittivat, että tehostin kestää rikkoutumatta miljoona käyttökertaa.
- Kiinnitysvoima ei heikenny. Nopea asetus kahdella tarkkuusurakappaleella tarkasti valmistetussa kiinnittimen urassa.
- Vaihdelevat leuat, karkaistut ja hiottut (pitkittäis- ja poikittaisuritus).
- Korkeustoleranssi – 0,03 mm.

Käyttö:

- Värinättömään, ehdottoman pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä.
- Saman alustakorkeuden ansiosta samalla konepyödyllä voidaan käyttää myös useampia puristimia.
- Kiristäminen kammella. Hyvä kiinnitysvoima saavutetaan pienellä fyysisellä voimalla ja enintään kahdella karankierroksella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysrautaa, 1 parin rihlattuja kiinnitysleukoja, käsikammen.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue b I	0 - 152 mm
-------------------	------------

L ₄	613 - 915 mm
Alustan kork. G -0,05	85 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HD-Allmatic
Paino	60 kg
Kiinnitysvoima	60 kN
Leukojen korkeus C	50 mm
Perusrungon korkeus c	137 mm
Kiinnitysalue b II	147 - 302 mm
Leukojen leveys	160 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Prismaleukapari Leukojen leveydelle 160 mm	362500 160
Lehtijousileukapari Leukojen leveydelle 160 mm	362600 160
Vaihto- jousilehtipari Leukojen leveydelle 160 mm	362620 160
Rulla-alasvetoleukapari Leukojen leveydelle 160 mm	362460 160
Kiristysleukapari, sileä Leukojen leveydelle 160 mm	362420 160
Perusleukapari, pehmeä Leukojen leveydelle 160 mm	362520 160
Kampi Leukojen leveydelle 125/160 mm	360810 125/160
Kiinnityssalpasarja2 osaa Leukojen leveydelle 125/160 mm	360750 125/160
Kiristysleukapari, pitkittäis- ja poikittaisuritettut Leukojen leveydelle 160 mm	362400 160