



Kulmamittari Winkeltronic, tarkkuus 0,1 astetta, Pituus: 400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	467540 400
GTIN	4016054102320
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Kulmamittari, joka näyttää liikkuvan mittausleuan avauskulman tarkasti. Sisältää integroidun vaaka- ja pystylibellin. Pysäytyspainike mittausarvojen pysäyttämiseen. Näytön nollaaminen on mahdollista kaikissa asennoissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081561 koko LR6, taskun.

Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	0,1 astetta
Pituus	400 mm
Mittausalue	0 - 200 astetta
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
virheraja	0,2 astetta
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Kalibrointi	H2
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------