



## Kiristysleukapari, sileä, Leukojen leveydelle: 125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	362420 125
GTIN	4250364400251
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Käyttö:

Lisäleuat moninkertaistavat käyttömahdollisuudet. Hydrauliset taseusleuat pyöreiden työkappaleiden monipistekiinnitystä varten tai pinnaltaan epätasaisten kappaleiden kiinnittämiseen saatavana tilauksesta.

#### Sopii:

**GARANT-NC** nro 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** Nro 362010.

**ALLMATIC** nro 362250 - 362300 ja perusleuan kanssa 361500 - 361520 sopiva versioon NC8. Sovitinleuka nro 361600, 361620 myös sopiva kaikkiin NC-versioihin.

#### Huomautus:

Kiinnitysruuvit tilataan erikseen, nro 362621 M10×23.

### Tekninen kuvaus

Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	HD-HOLEX
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	Basic
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	HD-Allmatic

Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Leukojen leveydelle	125 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat