



## Muovinen kellotyöntömitta, Tyyppi: 150ESD



### Tilaustiedot

Tilausnumero	412430 150ESD
GTIN	4010995314392
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kevyt, ei magneettinen eikä sähköä johtava. Iskuilta suojattu mittakello. Ei-metallinen muovi, 50 %:n lasikuituosuus.

**Käyttö:**

Tarkoitettu käytettäväksi kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

**Standardi:**

IEC 61340-5-1.

### Tekninen kuvaus

Osoittimen kierros	10 mm
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko)	0,1 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leukapituus	40 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Syvyysmitta	litteä
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Kellotyöntömitta

