

## Mitutoyo

### Digitaalinen työntömitta AOS-järjestelmä ja tiedostoliitäntä, Mittausalue: 200mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	412642 200
GTIN	4946368668048
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

Mittauksen tulos näkyy selkeillä numeroilla (korkeus 9 mm). Sähkömagneettinen mittausjärjestelmä **AOS (Advanced Onsite Sensor)** antaa lisäsuojaa vettä ja pölyä vastaan.

- **Absoluuttiset arvot, nollaamista ei tarvita, jotenmittaaminen on nopeampaa ja luotettavampaa.**
- **Pieni virrankulutus (20000 tuntia jatkuvassa käytössä), pariston valvontanäyttö.**

##### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

##### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja nro 497100, datapainike.

Paristokotelon kansi nro 412239 koko B.

#### Tekninen kuvaus

Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
Käyttöaika	20000 h
Kalibrointi	A1
Leukapituus	50 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	9 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyyssmitta	kulmikas 3,7×1,4

Lukema	0,01 mm
Mittausalue	0 - 200 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Paristotyyppi	Nappiparisto
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittalaitteen mittausmenetelmä	sähkömagneettinen induktiomenetelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

## Tarvikkeet

Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2

Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Paristokotelon kansi Tyyppi B	412239 B