



Hionta- ja tarkastusruuvipenkki varustettu karalla, Leukaväli A: 65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	363550 65
GTIN	4045197313560
Tuoteluokka	38F

Kuvaus

Malli:

· **Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.**

Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).

Hiottu vaakaprisma.

Toiminto:

Alasvetojärjestelmä – liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoakaan eikä tärise työstettäessä.

Käyttö:

Tulkkitarkkaan työstöön ja tarkistukseen.

Tarkkuus:

Alle **0,003 mm** / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kammen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus a	220 mm
Suurin kiristysalue b	100 mm
Paino	4,3 kg
Leukaväli A	65 mm
Leukojen korkeus C	37 mm

Kokonaisleveys B	65 mm
Tuotetyyppi	Tarkistusruuvipenkki