


Garant**5-akseliset kiristimet Xpent, Tyyppi: 0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361100 0
GTIN	4045197848925
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Joustava, modulaarinen kiinnitysjärjestelmä.
- Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
- Kiinnitysvoima enintään 40 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Kumpikin kiinnitysmoduuli voidaan paikoittaa erikseen peruskiskoon.
- Säädettävä kiinnitys- ja säätöalue.
- Toistotarkkuus < 0,01 mm.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, mitta 200 mm.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti oikeaan 5-sivuseen työstöön.

Yhdisteltäessä erilaisia leukoja voidaan käyttää perinteistä, tasapintaista kiinnitystä tai ahiokiinnitystä.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karanjatke, kampi / 6-kulmainen ruuvitaltta (tyypissä 1S), kiinteä kiinnitysmoduuli, liikkuva kiinnitysmoduuli.

Erikoistarvike:

Kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, keskileuka nro 361111, peruskiskot 361115, kara nro 361119, karan jatkokappale nro 361120, kiinnitysrauta nro 361165, momenttiavain nro 656050 koko 120, kuusiokolohylsy nro 643329, työkappaleen tuki nro 360094, päällileuat nro 361123 – 361138.

Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 361123 – 361137 ja suojaleuat nro 361140 – 361151 eivät sisälly toimitukseen. Kiristystilanteessa S4 tarvitaan lisäksi karanjatke nro 361120.

Työkalun täydellistä voitelua varten suosittelemme monikäyttöistä rasvaa nro 083592 PLUS.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue S2	84 - 168 mm
Leveys B	100 mm
Uraleveys n H7	20 mm
Kiinnitysalue S3	159 - 243 mm
Kiinnitysalue S1	6 - 88 mm
C ₁	85 mm
Kiinnitysalue S4	239 - 301 mm
Paino	19 kg
Korkeus h	40 mm
Perusrungon korkeus c	125 mm
Pituus L	362 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	32 kN
Suurin kiristysmomentti	65 Nm
Avainkoon mitat	5 mm
Avainkoon mitat	8 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Xpent0
Sarja	Xpent
Suurin karan jatke	80
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Tartuntaholkki Tyyppi 5	361160 5
Suojaleuka Gripp 5/5 tyyppille 80	361141 80

Päällileuka kierteiseen kiristysmoduuliinjäykkä tyypille 100	361126 100
Suojaleuka Gripp 3/3 tyypille 80	361140 80
Tartuntaholkki Tyyppi 2	361160 2
Kiinnitysrauta Tyyppi CS0	361165 CS0
Karan jatke Tyyppi 80 mm	361120 80
Suojaleuka Gripp 3/3 tyypille 100	361140 100
Suojaleuka Gripp 3/5 tyypille 63	361142 63
Suojaleuka Gripp 3/5 tyypille 100	361142 100
Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 80	361145 80
Peruskisko Tyyppi 520	361115 520
Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyypille 100	361144 100
Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 63	361146 63
Karan jatke Tyyppi 160 mm	361120 160
Gripp-päällileukajäykkä tyypille 100	361128 100
Päällileuka, vakio tyypille 63C	361124 63C
Tartuntaholkki Tyyppi 4	361160 4
Suojaleuka pehmeä 20/20 tyypille 100	361147 100
Kampi Tyyppi 8	361167 8
Kiristysmoduuli, kiinteä tyypille 0	361105 0
Päällileuka, vakio tyypille 100	361124 100
Kiristysmoduuli, liikkuva tyypille 0	361110 0
Suojaleuka Prisma tyypille 100	361148 100
Suojaleuka Prisma tyypille 63	361148 63
Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyypille 100	361149 100
Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyypille 63	361144 63
Tartuntaholkki Tyyppi 6	361160 6
Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyypille 80	361149 80
Suojaleuka sileä 3/5 tyypille 80	361143 80
Suojaleuka Gripp 5/5 tyypille 100	361141 100

Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyypille 80	361144 80
Kara Tyyppi TR14	361119 TR14
pehmeä päällileuka tyypille 100	361130 100
päällileukauiva tyypille 100	361127 100
Päällileuka tukilistaan tyypille 100	361131 100
Suojaleuka pehmeä 20/20 tyypille 63	361147 63
Suojaleuka sileä 3/5 tyypille 63	361143 63
Suojaleuka pehmeä 20/20 tyypille 80	361147 80
Sovitinlevy tyypille 360	361170 360
Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyypille 63	361149 63
Suojaleuka Gripp 5/5 tyypille 63	361141 63
Päällileuka, vakio tyypille 80C	361124 80C
Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 63	361145 63
Peruskisko Tyyppi 360H	361115 360H
Suojaleuka Prisma tyypille 80	361148 80
pehmeä päällileuka tyypille 63	361130 63
Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 100	361145 100
Gripp-päällileukauiva tyypille 100	361129 100
Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 80	361146 80
Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 100	361146 100
Tartuntaholkki Tyyppi 3	361160 3
Suojaleuka sileä 3/5 tyypille 100	361143 100
Peruskisko Tyyppi 360	361115 360
Tartuntaholkki Tyyppi 1	361160 1
Sovitinlevy tyypille 440	361170 440
Suojaleuka Gripp 3/5 tyypille 80	361142 80
Peruskisko Tyyppi 440	361115 440
Suojaleuka Gripp 3/3 tyypille 63	361140 63