

**Garant****päällileuka uiva, tyyppille: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361127 100
GTIN	4045197849083
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu.

**Käyttö:**

Suojaleukojen nro 361140 – 361149 kiinnittämiseen.

**Sopii:**

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105 – 361110.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**

Asennussuositus **kiinnitysmoduulilla kiinteä**

Yhteensopiva vastaleuka nro 361125.

**Tekninen kuvaus**

Sopii värikoodiin	Xpent0
Leukojen pituus l	60 mm
Heilurikulma	15 astetta
Leukojen leveys b	100 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	20 mm

Leukojen korkeus h	40 mm
Pituus l <sub>1</sub>	12 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat