

Garant**Gripp-päällileuka uiva, tyypille: 100****Tilastiedot**

Tilausnumero	361129 100
GTIN	4045197849106
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Käyttö:**

Tartuntakärkien nro 361160 7 ja 361238 – 361250 kiinnittämiseen. Mahdollisuus tasata eri tasossa olevia kiinnityspintoja. Grip-insertit voidaan ruuvata kiinni, jotta erimuotoiset työkappaleet saadaan kiinnitettyä varmasti.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105 – 361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Asennussuositus **kiinnitysmoduulilla kiinteä**

Soveltuva vastaleuka nro 361128.

Tekninen kuvaus

Sopii värikoodiin	Xpent0
Leukojen pituus l	70 mm
Leukojen korkeus h	35 mm
Pituus l ₁	33 mm
Leukojen leveys b	100 mm

Heilurikulma	30 astetta
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat