

Garant**Suojaleuka sileä 3/5 pinnoitettu, tyypille: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361144 100
GTIN	4045197849236
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:****3 mm:n tukipinta.**

Ensimmäinen kiristysporras, korkeus 3 mm. Toinen kiristysporras, korkeus 5 mm.

3 mm:n tukipinta.

Etu:

Leukaa kääntämällä saadaan käyttöön toinen kiinnitysporras.

Sopii:

Päälileuat nro 361124 - 361127, nro 361133 ja nro 361135.

Porrasleuat nro 361295 - 361296.

Tekninen kuvaus

Leukojen leveys b	100 mm
Leukojen pituus l	12 mm
Pituus l ₁	9 mm
Korkeus h ₁	17 mm
Korkeus h ₂	15 mm
Leukojen korkeus h	20 mm
Pituus l ₂	9 mm

Sopii värikoodiin	Xpent0
Sopii värikoodiin	Xpent1-2
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat