

Mitutoyo

Digitaalinen työntömitta IP67 Solar, Mittausalue: 150 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412655 150
GTIN	4946368532899
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Elektroninen työntömitta, jossa on Absolut-elektronikka ja iso, hyvin luettava näyttö. Kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä. Vähäisen energiankulutuksen ansiosta 18000 tunnin jatkuva käyttö yhdellä paristolla (koko 300: 5000 tuntia). Laite kytkeytyy käytettäessä automaattisesti päälle ja n. 20 minuutin jälkeen automaattisesti pois, kun sitä ei käytetä. Aurinkokennot, ei paristoja - pieni valaistus riittää(60 luksia).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Pakkaus: kestävä rasia

Standardi: DIN 862

Syvyysmitta: litteä

IP-suojausluokka: IP 67

Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Kalibrointi: A1

Lukema: 0,01 mm

virheraja: 0,03 mm

Leukapituus: 40 mm

Tekninen kuvaus

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Automaattinen sammutus	kyllä
Syvyysmitta	litteä

Aurinkokennot	kyllä
Kalibrointi	A1
Leukapituus	40 mm
Standardi	DIN 862
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,03 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	toimii aurinkoenergialla
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Työntömitta Standard

Palvelut

Kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	011030 200
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkKS-kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	011050 200

Tarvikkeet

Syvyyssmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120
---------------------------------------	--------