

Mahr**Digitaalinen työntömitta tiedostoliitännä, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412729 200
GTIN	4059192002169
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 8,5 mm. Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä, käyttöaika n. 3 vuotta. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Hierretyt ohjaimet, mittauspinnat hienohierretty.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Standardi	ISO 13385
Kalibrointi	A1
Leukapituus	50 mm
Käyttöaika	n. 3 vuotta
LCD-näytön merkkikorkeus	8,5 mm

Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 200 mm
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkKS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2

Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975