

**Garant****Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218540 63
GTIN	4045197849502
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

**Käyttö:**

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

**Huomautus:**

Kiekkojyrsimet, enint.  $\varnothing D = 200$  mm saatavilla.

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

$\varnothing D_2$	29 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	35 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	14 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Kiinnityskierre M	M16
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	4
Kääntöterien lukumäärä	8
Leveys $a_p$	4 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1102
Kääntöterä-ruuvisarja	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219948
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2