

Garant**Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys $a_p = 4\text{ mm}$, $\varnothing D: 80\text{ mm}$** **Tilaustiedot**

Tilausnumero	218540 80
GTIN	4045197849519
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkoyyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Huomautus:

Kiekkoyyrsimet, enint. $\varnothing D = 200\text{ mm}$ saatavilla.

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SNHX
suurin työstösyvyys $a_{e\text{ max}}$	22,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Kiinnityskierre M	M16
$\varnothing D_1\text{ h6}$	17 mm
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm

Terän Ø D _c	80 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	5
Kääntöterien lukumäärä	10
Leveys a _p	4 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisäjäähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1102
Kääntöterä-ruuvisarja	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219948
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP