


Garant
TKM-pallopääjyrsin, DLC, Ø f8 DC: 5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	207032 5
GTIN	4045197849632
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

 Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

 Toleranssit: sädemuoto = **±0,01 mm**.

Huomautus:
Seuraajatuote nrolle 207030.
Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	54 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	18 mm
varren Ø D _s	5 mm
Terän pituus L _c	8 mm
Terän Ø D _c	5 mm
HammaslukuZ	2
Kavennuksen Ø D ₁	4,6 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	2,5 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	W
Toleranssi, nimellis- \emptyset	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,03xD kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	550 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	220 m/min	N
PE-HD	soveltuu	180 m/min	N
PA 66	soveltuu	220 m/min	N
PEEK	soveltuu	170 m/min	N
PF 31	soveltuu	150 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	180 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	140 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	320 m/min	N
Cu	soveltuu	180 m/min	N
CuZn	soveltuu	220 m/min	N

märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu