

Garant**Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 218542 50 |
| GTIN | 4045197849977 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Kiekkoyyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Huomautus:

Kiekkoyyrsimet, enint. $\varnothing D = 200$ mm saatavilla.

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------|
| suurin työstösyvyys $a_{e\max}$ | 14 mm |
| vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff} | 2 |
| Kiinnityskierre M | M16 |
| $\varnothing D_2$ | 29 mm |
| Sopiva kääntöterä | SNHX |
| Kokonaispituus L_{ges} | 35 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Terän $\varnothing D_c$ | 50 mm |
| $\varnothing D_1 h_6$ | 17 mm |
| Kauluksen pituus L_1 | 15 mm |
| Kääntöterien lukumäärä | 4 |
| Leveys a_p | 5 mm |
| varren malli | Kierteellinen |
| Sisäjähdytys | ei |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| ISO-koodi-kääntöterä | SN.. 1103 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219949 (IP9; 2,0 Nm) |
| Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP | 674252 9IP |
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa | 219949 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm | 211750 2,2 |