

Garant**Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218542 63
GTIN	4045197849984
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkoyyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Huomautus:

Kiekkoyyrsimet, enint. $\varnothing D = 200$ mm saatavilla.

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	4
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
suurin työstösyvyys $a_{\text{e,max}}$	14 mm

Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kääntöterien lukumäärä	8
Leveys a _p	5 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1103
Kääntöterä-ruuvisarja	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219949
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP