

Garant**Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218542 80
GTIN	4045197849991
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Huomautus:

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Terän Ø D _c	80 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kiinnityskierre M	M16
Ø D ₂	29 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	5
suurin työstösyvyys $a_{e \text{ max}}$	22,5 mm
Kääntöterien lukumäärä	10
Leveys a_p	5 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1103
Kääntöterä-ruuvisarja	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219949
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2