

Garant**Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys ap = 6 mm, Ø D: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218544 50
GTIN	4045197850003
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Huomautus:

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L ₁	15 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Ø D ₂	29 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø D ₁ h ₆	17 mm

Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	14 mm
Kääntöterien lukumäärä	4
Leveys a_p	6 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1203
Kääntöterä-ruuvisarja	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219950
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP