

Garant**Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218544 80
GTIN	4045197850027
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkoyyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Huomautus:

Kiekkoyyrsimet, enint. $\varnothing D = 200$ mm saatavilla.

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	22,5 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	4
Kiinnityskierre M	M16
Kääntöterien lukumäärä	8
Leveys a_p	6 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1203
Kääntöterä-ruuvisarja	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219950
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2