

**TESA****Kellotyöntömitta, Tyyppi: 150/02****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Tuoteluokka	45A

**Kuvaus****Malli:**

Mattakromattu asteikko. Iskusuoja ja suojattu hammastanko. Tarkkuusmittakello kierrettävällä asteikkotaululla, lukitusruuvi.

Erittäin kapea syvyysmitta. Millimetriarvojen luku mittauskiskosta, 2/100 mm pyöröasteikolta.

**Erikoistarvike:**

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

**Tekninen kuvaus**

Kalibrointi	A1
Osoittimen kierros	2 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko)	0,02 mm
Leukapituus	40 mm
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,6×1,7
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kellotyöntömitta

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200