



## Muovinen kellotyöntömitta, Tyyppi: 150



### Tilaustiedot

Tilausnumero	412430 150
GTIN	4010995270827
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kevyt, ei magneettinen eikä sähköä johtava. Iskuilta suojattu mittakello. Ei-metallinen muovi, 60 %:n lasikuituosuus.

### Tekninen kuvaus

Lukematarkkuus (pyöreä asteikko)	0,1 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Leukapituus	40 mm
Osoittimen kierros	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Syvyyssmitta	litteä
Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Kellotyöntömitta