

**Garant****Viistejyrsin 60°, weldonvarsi, Tyyppi: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216552 5
GTIN	4045197851734
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**

Huomautus:  
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	70 mm
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	16 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Sopiva kääntöterä	260982 HB725-1
Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	20 mm
Terien lkm Z	1
$\varnothing D$	5,4 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma eteen	60 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 1	219795 1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 1,2Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 8IP	674252 8IP