

**Garant****Viistejyrsin 60°, weldonvarsi, Tyyppi: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216552 16
GTIN	4045197851741
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**

Huomautus:  
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$	35 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	26 mm
$\varnothing D$	15,8 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260982 HB725-1
Kokonaispituus $L_{ges}$	90 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma eteen	60 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus  
-profiili: 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu  
vääntömomentti: 1,2Nm

211750 1,2

Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 1

219795 1