

3M**Timanttipinnoitteinen kovasin nahkakotelossa, Hioma-aineen lyhenne /
raekoko µm: D25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	559150 D25
GTIN	2050001661470
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:****Tasainen timanttipinnoite**, jota sitoo nikkelikerros. **Lähes rajaton käyttöikä!****Käyttö:**Metallin- ja puuntyöstön työkalujen **teroittamiseen ja hiomiseen sileäksi**. Sopii teräkselle, pikateräkselle (HSS) ja kovametallille. Pienille ja suipoille työkaluille, joissa on rei'ittämätön pinta.**Ei sovellu viilaamiseen.****3M-laatua, hieman pienempi timanttikerroksen paksuus.** Tasaisten pintojen hienohiontaan.**Huomautus:****Käytetään veden tai petrolin kanssa, ei kuivana.****Tekninen kuvaus**

Hienousaste	hieno
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Pituus	100 mm
Leveys	25 mm
Korkeus	7 mm
Pakkaus	Nahkatasku
Tuotetyyppi	Teroituskovasin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		