

3M**Timanttipinnoitteinen kovasin nahkakotelossa, Hioma-aineen lyhenne /
raekoko µm: D46****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 559150 D46 |
| GTIN | 4001895534041 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus**Malli:****Tasainen timanttipinnoite**, jota sitoo nikkelikerros. **Lähes rajaton käyttöikä!****Käyttö:**Metallin- ja puuntyöstön työkalujen **teroittamiseen ja hiomiseen sileäksi**. Sopii teräkselle, pikateräkselle (HSS) ja kovametallille. Pienille ja suipoille työkaluille, joissa on rei'ittämätön pinta.**Ei sovellu viilaamiseen.****3M-laatua, hieman pienempi timanttikerroksen paksuus.** Karkeaan teroitukseen.**Huomautus:****Käytetään veden tai petrolin kanssa, ei kuivana.****Tekninen kuvaus**

| | |
|----------------------|-----------------|
| Hienousaste | keski- / karkea |
| Hioma-aine | timantti |
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Pituus | 100 mm |
| Leveys | 25 mm |
| Korkeus | 7 mm |
| Pakkaus | Nahkatasku |
| Tuotetyyppi | Teroituskovasin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| Kovametalli | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| kivi | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |