



Rouhintahiomalaikka SG-STEEL, Kiekon Ø×kiekon leveys: 125X7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	560430 125X7
GTIN	4007220242308
Tuoteluokka	55S

Kuvaus

Malli:

- **Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.**
- **Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)**
- **Hiontakulma 20° – 30°**
- **Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.**

Kova rouhintahiomalaikka (kovuus R) **teholuokassa SG teräkselle**, hyvä hiontateho ja erittäin pitkä käyttöikä.

Nimitys: A24R-SG-STEEL.

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	7 mm
Enimmäiskierros-luku	12200 min ⁻¹
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	125 mm

Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A24R-SG
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		