

HOLEX
Rouhintahiomalaikka 2 in 1, Kiekon Ø×kiekon leveys: 125X6mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 560500 125X6 |
| GTIN | 4045197443045 |
| Tuoteluokka | 52M |

Kuvaus
Malli:

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Rouhintahiomalaikka **teräksen ja INOXin** työstöön, **pitkä käyttöikä** ja hyvä hiontateho.

Tyypimerkinnät: A30Q-BF.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Laikan leveys | 6 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 12200 min ⁻¹ |
| Kiekon Ø | 125 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Koostumus | A30Q-BF |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta |
| optimoitu materiaalille | teräs |
| optimoitu materiaalille | INOX |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | sopii rajoituksin | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |