



Kippivaunu RAL 7016, laskuhana, Tilavuus: 250l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919923 250
GTIN	4017976247014
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Öljytiiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.
Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.
Jalustaan integroitu trukki-alusta, astinpelti ja kippivarmistus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.
TOTAL-STOP-keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Kuvateksti:

Laskuhana,
jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.
Kippi vapautetaan manuaalisesti.
Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippia.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**

Tekninen kuvaus

Korkeus	780 mm
Pyörän Ø	200 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	780 mm
Laatikon korkeus	413 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	72 mm
Leveys	713 mm
Haarukka-aukon sisäleveys	194 mm
Laatikon pituus	1200 mm
Tilavuus	250 l
Kantavuus	750 kg
Laatikon leveys	652 mm
Pituus	1359 mm
Paino	70 kg
Työntöaukkojen etäisyys B	203 mm
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava