



## Rouhintahiomalaikka SG-STEEL, Kiekon Ø×kiekon leveys: 178X7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	560430 178X7
GTIN	4007220470145
Tuoteluokka	55S

### Kuvaus

#### Malli:

- **Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.**
- **Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)**
- **Hiontakulma 20° – 30°**
- **Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.**

Kova rouhintahiomalaikka (kovuus R) **teholuokassa SG teräkselle**, hyvä hiontateho ja erittäin pitkä käyttöikä.

**Nimitys: A24R-SG-STEEL.**

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	8500 min <sup>-1</sup>
Laikan leveys	7 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	178 mm

Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A24R-SG
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		