



Rouhintahiomalaikka PREMIUM***, Kiekon Ø×kiekon leveys: 125X7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	560405 125X7
GTIN	9003170053167
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Erikoismalli ei-rautametallien, kuten alumiinin, messingin, pronssin jne. työstöön.

Tyyppimerkinntät: A36L-BFX.

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	7 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Kiekon Ø	125 mm

Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	alumiini
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		