




## Timanttineulaviilasarja, 11-os., 140 mm, Rakeisuus: D126µm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	529350 D126
GTIN	4007220017418
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

#### Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. **Viilan kokonaispituus = 140 mm;** timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren Ø = 3 mm.

#### Käyttö:

**Karkaistusta teräksestä** tai **kovametallista** tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös **lasin, keramiikan** jne. työstöön. Viilaa **vähäisellä voimalla**, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa. Yleisrae (vakioviila)

#### Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

**11-osainen**, kaikki muodot 1 - 11 (1 kpl kutakin), lisäksi 1 lattatylyppä viila, jossa pyöristetyt reunat.

#### Erikoistarvike:

Näiden viilojen **pikakiinnityskahvat** ovat kohdassa nro 519700.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Yksittäisten viilojen lkm	11

Pakkaus	muovikotelo
Tuotetyyppi	Neulaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 8	529220 8
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 11	529220 11
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 3	529220 3
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 4	529220 4
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 2	529220 2
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 6	529220 6
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3

Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 9	529220 9
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 1	529220 1
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 5	529220 5
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2
Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mmRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 10	529220 10