

Garant**Rouhintahiomalaikka Yleis-, Kiekon Ø×kiekon leveys: 230X7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	560010 230X7
GTIN	4045197480767
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Yleiseen käyttöön työstettäessä INOXia, terästä ja valurautaa.

Erittely:

28-A30R-BFX.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierros-luku	6600 min ⁻¹
Laikan leveys	7 mm

Kiekon Ø	230 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A30R-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		