

Timanttipinnoitteinen kovasin puukotelossa, Hioma-aineen lyhenne / raekoko µm: D25



Tilaustiedot

Tilausnumero	559000 D25
GTIN	2050001025395
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Malli:

Tasainen timanttipinnoite, jota sitoo nikkelikerros. **Lähes rajaton käyttöikä!**

Käyttö:

Metallin- ja puuntyöstön työkalujen **teroittamiseen ja hiomiseen sileäksi**. Sopii teräkselle, pikateräkselle (HSS) ja kovametallille. Pienille ja suipoille työkaluille, joissa on rei'ittämätön pinta.

Ei sovellu viilaamiseen.

Timanttipinnoitteinen kovasin, paksu hiomakerros, puukotelo. Tasaisten pintojen hienohiontaan.

Huomautus:

Käytetään veden tai petrolin kanssa, ei kuivana.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Pituus	150 mm
Leveys	52 mm

Korkeus	16 mm
Pakkaus	Puukotelo
Tuotetyyppi	Teroituskovasin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		