



Rouhintahiomalaikka SG-INOX, Kiekon Ø×kiekon leveys: 178X7mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 560420 178X7 |
| GTIN | 4007220470398 |
| Tuoteluokka | 55S |

Kuvaus

Malli:

- **Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.**
- **Muodot:** Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- **Hiontakulma 20° – 30°**
- **Käyttö:** Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Pehmeä rouhintahiomalaikka (kovuus N) **teholuokassa SG INOXille**, erittäin hyvä hiontateho ja käyttöikä.

Nimitys: A30N-SG-INOX.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------------------|
| Enimmäiskierrosluku | 8500 min ⁻¹ |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Laikan leveys | 7 mm |
| Kiekon Ø | 178 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Koostumus | A30N-SG-INOX |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta |
| optimoitu materiaalille | INOX |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |