

HOLEX**Rouhintahiomalaikka 2 in 1, Kiekon Ø×kiekon leveys: 115X6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	560500 115X6
GTIN	4045197593146
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Rouhintahiomalaikka **teräksen ja INOXin** työstöön, **pitkä käyttöikä** ja hyvä hiontateho.

Tyypimerkinnät: A30Q-BF.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	13300 min ⁻¹
Laikan leveys	6 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm

Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A30Q-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		