

Tappitulkki A – ZC 6 – 13, Nimellis-mitan Ø: 8mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484020 8 |
| GTIN | 4045197211293 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin**.

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.

Tappitulkit ISO-toleranssiasemille **A – ZC perustoleranssiasteissa 6 - 13**.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**
- **Ilmoita haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava toleranssialue (A–ZC) ja perustoleranssi (6 - 13), esim. nro 484020 10F10.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|---|
| Toleranssialue | A |
| Toleranssialue | G |
| Toleranssialue | H |
| Toleranssialue | J |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | M |
| Toleranssialue | N |

| | |
|----------------|-------------------|
| Toleranssialue | P |
| Toleranssialue | R |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | B |
| Toleranssialue | T |
| Toleranssialue | U |
| Toleranssialue | V |
| Toleranssialue | X |
| Toleranssialue | Y |
| Toleranssialue | Z |
| Toleranssialue | ZA |
| Toleranssialue | ZB |
| Toleranssialue | ZC |
| Toleranssialue | C |
| Toleranssialue | D |
| Toleranssialue | E |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | JS |
| Toleranssialue | FG |
| Toleranssialue | EF |
| Toleranssialue | CD |
| Standardi | DIN 7164 |
| Standardi | DIN 2245-1 |
| Standardi | DIN EN ISO 1938-1 |
| Laatu | 9 |
| Laatu | 7 |
| Laatu | 12 |
| Laatu | 11 |
| Laatu | 6 |

| | |
|---------------|-------------|
| Laatu | 10 |
| Laatu | 8 |
| Laatu | 13 |
| Nimellismitta | 8 mm |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Tulkkityyppi | hylkytulkki |
| Kalibrointi | M2 |
| Tuotetyyppi | Tappitulkki |

Palvelut

| | |
|--|-----------|
| DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm | 028300 20 |