

## Tappitulkki H7, Nimellis-mitan Ø: 70mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484000 70
GTIN	4045197211163
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin**.

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä. Tappitulkit, joiden toleranssiluokka on H7.

#### Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**

### Tekninen kuvaus

Toleranssialue	H
Standardi	DIN 7150-2
Standardi	DIN 7164
Laatu	7
Nimellismitta	70 mm
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki

Kalibrointi	M2
Tuotetyyppi	Tappitulkki

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028340 200
KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028300 200