

## Tappitulkki A – ZC 6 – 13, Nimellis-mitan Ø: 45mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484020 45     |
| GTIN         | 4045197211613 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin**.

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.

Tappitulkit ISO-toleranssiasemille **A – ZC perustoleranssiasteissa 6 - 13**.

#### Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**
- **Ilmoita haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava toleranssialue (A–ZC) ja perustoleranssi (6 - 13), esim. nro 484020 10F10.**

### Tekninen kuvaus

|                |   |
|----------------|---|
| Toleranssialue | A |
| Toleranssialue | G |
| Toleranssialue | H |
| Toleranssialue | J |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | M |
| Toleranssialue | N |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Toleranssialue | P                 |
| Toleranssialue | R                 |
| Toleranssialue | S                 |
| Toleranssialue | B                 |
| Toleranssialue | T                 |
| Toleranssialue | U                 |
| Toleranssialue | V                 |
| Toleranssialue | X                 |
| Toleranssialue | Y                 |
| Toleranssialue | Z                 |
| Toleranssialue | ZA                |
| Toleranssialue | ZB                |
| Toleranssialue | ZC                |
| Toleranssialue | C                 |
| Toleranssialue | D                 |
| Toleranssialue | E                 |
| Toleranssialue | F                 |
| Toleranssialue | JS                |
| Toleranssialue | FG                |
| Toleranssialue | EF                |
| Toleranssialue | CD                |
| Standardi      | DIN 7164          |
| Standardi      | DIN 2245-1        |
| Standardi      | DIN EN ISO 1938-1 |
| Laatu          | 11                |
| Laatu          | 6                 |
| Laatu          | 12                |
| Laatu          | 13                |
| Laatu          | 10                |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Laatu         | 7           |
| Laatu         | 9           |
| Laatu         | 8           |
| Nimellismitta | 45 mm       |
| Tulkkityyppi  | menotulkki  |
| Tulkkityyppi  | hylkytulkki |
| Kalibrointi   | M2          |
| Tuotetyyppi   | Tappitulkki |

**Palvelut**

|  |           |
|--|-----------|
| DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm      | 028300 60 |