

Garant**Timanttikaralakat galvaaniset D126, D, Pään Ø: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552500 6
GTIN	4045197157003
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiotut aihiot, **timanttipinnoite**. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, **galvaaninen nikkelisidos**.

Käyttö:

Käsi käyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen **viimeistelyhiontaan** sekä **purseenpoistoon ja viistämiseen**.

Kovametallille, tekniselle keramiikalle, harmaa- ja pallografiittivalulle, lasille, CFK/GFK:lle.

Suosittelut kehänopeudet: Timantti kuivana 8–18 m/s, Timantti märkänä 15–25 m/s.

Huomautus:

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 529150.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	60 mm
Muodon kuvaus	Lieriö
Pään Ø	6 mm
Varren Ø	6 mm

Pään pituus	6 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Karalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu	15-20 m/s	
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	15-20 m/s	
kivi	soveltuu	15-20 m/s	
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		