

Tappitulkki A – ZC 6 – 13, Nimellis-mitan Ø: 21mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484020 21
GTIN	4045197211422
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin**.

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.

Tappitulkit ISO-toleranssiasemille **A – ZC perustoleranssiasteissa 6 - 13**.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**
- **Ilmoita haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava toleranssialue (A–ZC) ja perustoleranssi (6 - 13), esim. nro 484020 10F10.**

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	A
Toleranssialue	G
Toleranssialue	H
Toleranssialue	J
Toleranssialue	K
Toleranssialue	M
Toleranssialue	N

Toleranssialue	P
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	B
Toleranssialue	T
Toleranssialue	U
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	Y
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	C
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	F
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	CD
Standardi	DIN 7164
Standardi	DIN 2245-1
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Laatu	8
Laatu	12
Laatu	13
Laatu	7
Laatu	11

Laatu	6
Laatu	10
Laatu	9
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Nimellismitta	21 mm
Kalibrointi	M2
Tuotetyyppi	Tappitulkki

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028300 60
DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028340 60