

Garant**Hiomapää, Pään Ø, pään pituus, muoto: 0713G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553100 0713G
GTIN	4045197330475
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakovoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Uritettu elastinen kumirunko, teräsvarsi.

Käyttö:

Eryteisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytyöihin vaikeapääsysisissä kohdissa.

Sopii:

Hiomatuppilot nro 553035 – 553328.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	7 mm
Enimmäiskierrosluku	65000 min ⁻¹
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	13 mm
Tuotetyyppi	Hiomapää