

Välimitallinen tappitulkki Kulutusylimitan kanssa, Tyyppi: H



Tilaustiedot

Tilausnumero	484025 H
GTIN	4045197211842
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä. Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisyliimitoin.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Huomautus:

Kokomerkinän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 2 – 2,999

Tyyppi B = 3 – 10

Tyyppi C = 10,001 – 14

Tyyppi D = 14,001 – 18

Tyyppi E = 18,001 – 24

Tyyppi F = 24,001 – 30

Tyyppi G = 30,001 – 40

Tyyppi H = 40,001 – 50

Tyyppi I = 50,001 – 60

Tyyppi J = 60,001 – 90

Tyyppi K = 90,001 – 99,999

- **Ilmoita tarkka nimellimitan \varnothing toleranssientän (A-ZC) ja laadun (6–13) tai lukuarvoisen toleranssin (\pm) kanssa.**
- **Välimitatulkkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!**
- **Sileä (suora) \varnothing ISO-sovitteella katso nro 484000; 484020; 484040 tai tilauksesta.**
- **Mittatulkkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	A
Toleranssialue	G
Toleranssialue	H
Toleranssialue	iskuteho
Toleranssialue	K
Toleranssialue	M
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	B
Toleranssialue	S
Toleranssialue	U
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	Y
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	C
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	F
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	ZB
Standardi	DIN 7150-2

Standardi	DIN 7164
Laatu	8
Laatu	10
Laatu	12
Laatu	11
Laatu	7
Laatu	6
Laatu	9
Laatu	13
Nimellismitta	40,001 - 50 mm
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Tappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028340 60
KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028300 60