

Garant**Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli, Rakeistus timanttihiomatahna: 10µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552330 10
GTIN	4045197283849
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Silikoniton timanttihahna käytännöllisessä annosteluiskussa.

Tiivistetty luonnontimanttirae 5 g:n ruiskussa työkappaleen tasaisen pinnankarheuden tuottamiseksi.

Käyttö:

Suhteesta riippumatta **alkoholiin tai veteen sekoitettava sideaine** takaa optimaalisen voitelukalvon. Työkalun ja työkappaleen puhdistus vedellä helposti ja ympäristöystävällisesti ilman jäämiä.

Karkaistun teräksen, kovametallin, keramiikan ja komposiittien kiillottamiseen.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
värikoodi	vaaleansininen
Sisältö	5 g
Rakeistus timanttihiomatahna	10 µm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Hiomatahna

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	1-3 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Kovametalli	soveltuu	1-3 m/s	
INOX	soveltuu	1-3 m/s	
Ti	soveltuu	1-3 m/s	
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	1-3 m/s	
kivi	soveltuu	1-3 m/s	
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Timanttihiontatahnan ohennin Sisältö 125 ml

552400 125