


Garant**Hiomapää, Pään Ø, pään pituus, muoto: 1317A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553100 1317A
GTIN	4045197330512
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Uritettu elastinen kumirunko, teräsvarsi.

Käyttö:

Eryityisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytöihin vaikeapääsyisissä kohdissa.

Sopii:

Hiomatuppilot nro 553035 – 553328.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	35000 min ⁻¹
Pään Ø	13 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	17 mm
Tuotetyyppi	Hiomapää

