

Garant**Huopakiillotuslaikka Varren Ø 6 mm, Tyyppi: 170****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552200 170
GTIN	4045197240064
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Pitkäikäiset huopakiillotuslaikat, **keskikova, erittäin hyvin muotonsa säilyttävä huopa.**

Käyttö:

Esi- ja viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

Huomautus:

Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: keskikova

Pään Ø: 20 mm

Pään pituus: 25 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Pään Ø	20 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm

Kovuusaste	keskikova
Suositteltu kierrosnopeus	5 - 10 m/s
Tuotetyyppi	Kiillotuskara