

**Garant****Timanttikaralakat galvaaniset D126, D, Pään Ø: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552600 6
GTIN	4045197157157
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiotut aihiot, **timanttipinnoite**. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, **galvaaninen nikkelisidos**.

**Käyttö:**

Käsi käyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen **viimeistelyhiontaan** sekä **purseenpoistoon ja viistämiseen**.

**Kovametallille, tekniselle keramiikalle, harmaa- ja pallografiittivalulle, lasille, CFK/GFK:lle.**

**Suosittelut kehänopeudet:** Timantti kuivana 8–18 m/s, Timantti märkänä 15–25 m/s.

**Huomautus:**

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 529150.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	45 mm
Muodon kuvaus	pallo
Pään Ø	6 mm
Varren Ø	3 mm

Pään pituus	6 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Karalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu	15-20 m/s	
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	15-20 m/s	
kivi	soveltuu	15-20 m/s	
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		